


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'15.06.15	ELBカバー形状変更	今村
△	'15.07.22	PIPB用中子追加	牧田
△	'18.04.02	ELBパッキン硬度、断面形状変更(変更前互換有)	今村



主仕様 (屋内型)	
型 式	PIPB-EK10E
保 護 機 能	過負荷・漏電保護兼用
定 格 電 流	15A
定 格 感 度 電 流	15mA 0.1秒以内
電 線 仕 様	SVCT 2.0sqx3c
電 線 色	黒

耐トラッキング対策品

11	PIPB用中子	RPP	耐トラッキング対策品	1	56076	
10	電線	SVCT	2sqx3芯x10m	1	54171	SVCT2x3x10Mトリプル(PIPB-10E用)
9	過負荷漏電遮断器	PF	100V 15A/15mA □C付	1	52920	旭東 KD-LB211SA 15A/15mA □C付
8	パネ	SUS	-	1	54050	防雨キャップばね (NW-09)
7	平行ピン	SUS	φ4	1	51684	平行ピン SUSφ4x40
6	防水パッキン	-	-	1	53096●	ELB防雨延長ブレーカー用防水パッキン(透明カバー用)
5	防雨カバー	ABS	-	1	53095●	ELB防雨延長ブレーカー用透明カバー
4	アース刃	-	-	1	51483	PP-01用 アースピンセットB
3	刃	-	-	2	51484	PP-01用 電源刃
2	ケースB	ABS	-	1	53828	プラグインポッキンブレーカー用ケース(下)加工
1	ケースA	ABS	-	1	53805	プラグインポッキンブレーカー用ケース(上)
No	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード	コード番号名称

コード 8693

COMPONENTS 品 名	プラグインポッキンブレーカ	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	PIPB-EK10E				
MATERIAL 材 質		REMARKS 備 考			
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/2	作成日	2010.3.11	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A4X	PIPB-EK10E		

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品