



### 主仕様

型 式		PBW-EBT-S	
タ イ プ		屋外型	
全 長	mm	950	
定 格 電 圧	V	100	
定 格 周 波 数	Hz	50/60	
定 格 電 流	A	15	
定 格 感 度 電 流		15mA 0.1秒以内	
使 用 環 境 温 度	°C	0 ~ 35	
質 量	g	600	

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
10	防雨トリプルコンセント付電線	PVC	SVCT2×3×30cm 防雨トリプル付	1	58632
9	プラグ付電線	PVC	SVCT2×3×70cm ポッキン付	1	58630
8	漏電遮断器	PA6	NBR-30B 30A/15mA	1	58580
7	PBWキャップばね	SUS	PBW-EB-05	1	56921
6	平行ピン	SUS	φ4x40	1	51684
5	防水パッキン(カバー用)	SI	硬度30	1	53096
4	黒透明カバー	ABS	-	1	58527
3	防水パッキン(ケース用)	EPDM	硬度60	1	53592
2	PBW/FBW兼用ケース(下)	ABS	【黒色】	1	58291
1	PBW/FBW兼用ケース(上)	ABS	【黒色】	1	58290

品名/TITLE		コード/CODE	
防雨ポッキンブレーカー1M		8352	
型式/MODEL	PBW-EBT-S	承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
材質/MATERIAL	-	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺 度 /SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:2	2025.02.19	
日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE	
PBW-EBT-S		PBW-EBT-S	