



主仕様	
型式	PBW-EB10T-S
タイプ	屋外型
全長 mm	10000
定格電圧 V	100
定格周波数 Hz	50/60
定格電流 A	15
定格感度電流	15mA 0.1秒以内
使用環境温度 °C	0 ~ 35
質量 kg	2.1

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
10	防雨トリプルコンセント付電線	PVC	SVCT2×3×30cm 防雨トリプル付	1	58632
9	プラグ付電線	PVC	SVCT2×3×9.7m ポッキン付	1	58661
8	漏電遮断器	PA6	NBR-30B 30A/15mA	1	58580
7	PBWキャップばね	SUS	PBW-EB-05	1	56921
6	平行ピン	SUS	φ4×40	1	51684
5	防水パッキン(カバー用)	SI	硬度30	1	53096
4	黒透明カバー	ABS	-	1	58527
3	防水パッキン(ケース用)	EPDM	硬度60	1	53592
2	PBW/FBW兼用ケース(下)	ABS	【黒色】	1	58291
1	PBW/FBW兼用ケース(上)	ABS	【黒色】	1	58290

品名/TITLE		コード/ CODE	
防雨ポッキンブレーカー10M		8349	
型式/ MODEL	PBW-EB10T-S	承認/ APPROVED	設計製図/ DESIGNED
材質/ MATERIAL	-	備考/ REMARKS	改訂/ REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/ THIRD ANGLE	尺度/ SCALE	作成日/ CREATED DATE	
	1:2	2025.02.19	
日動工業株式会社		図面番号/ DRAWING CODE	
PBW-EB10T-S		PBW-EB10T-S	