

型 式	電線仕様			コンセント仕様		漏電遮断器	摘 要	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ (mmf)・心数 (C)	色	定 格	形状×個数			
●過負荷短絡保護兼用型								
BFX-011KC	0.7	ソフトVCT 2.0×3	●	2P・15A・125V 接地付	⚡×1	過負荷		0.6
BFX-013KC								⚡×3
BFX-103KC	10						2.0	
●地絡保護専用型								
BFX-013K *	0.7	ソフトVCT 2.0×3	●	2P・15A・125V 接地付	⚡×3	地絡		0.65
BFX-103K *	10							

●イエロー(Y)

●※0.7m電線仕様はコンセント側が0.2m、プラグ側が0.5m電線付。

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

●表示の電線長は製品内部配線部も含まれます。

※本製品を取り付けた電路で地絡が発生した時、同電路内にある漏電遮断器が高速形の場合(動作時間0.1秒以内)、元電源の漏電遮断器が本製品の漏電遮断器より先に動作することがあります。また本製品の定格電流を大きく超えて使用したり、短絡が発生した場合、同電路内の元電源の漏電遮断器または安全ブレーカが先に動作することもあります。