

(高容量)汎用リレー

	定格電圧
EA940MP - 1A	AC100V
EA940MP - 2A	AC200V
EA940MP - 3A	DC24V

オムロン LY2型
タイプ...基準型
極数...2極
接点構成...2c
定格通電電流...10A
接点機構...シングル
使用周囲温度...-25 ~ 40

