

# EA940P-36、-37 シールド型プラグ



## 仕様

周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	電圧定在波比 (以下)
10 ~ 76	0.5	1.4
76 ~ 222		1.6
222 ~ 770	0.8	1.8
770 ~ 1336	1.0	
1336 ~ 2150	1.5	2.0

特長 簡単取り付け、付け替えも可能です。  
選定 同軸ケーブルの太さ(4C,5C)に合わせてお選び下さい。

品番	シールド仕様	インピーダンス ( )	重量
EA940P-36	4Cケーブル用	75(F型)	27g
EA940P-37	5Cケーブル用	75(プラグ)	



屋内用

