

屋内用分岐器(金メッキ仕様)

TAP-OFF FOR INDOOR USE(GOLD PLATEP)

- 接続端子は、金メッキ仕様。
- 入力側にDC15V電通表示インジケータが装備され、電通のチェックができます。
- 全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V・0.8A)

全電通タイプ

4K 8K

SH JEITA

高シールド

環境にやさしい RoHS対応

CS・BS 3224MHz

BS

UHF

VHF

FM

CATV 10~770MHz



SH JEITA 2分岐器 EDG2P 20 EA940P-11A



SH JEITA 3分岐器 EDG3P 20 EA940P-22A



SH JEITA 4分岐器 EDG4P 20 EA940P-23A

JANコード

型名	JANコード
EDG2P	49 62736 81900 3
EDG3P	49 62736 81902 7
EDG4P	49 62736 81903 4

摘要	型名	周波数帯域 (MHz)	分配損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)	電圧定在波比[VSWR] (以下)	寸法(mm) H×W×D	質量 (kg)	商品コード
屋内用 (C)	EDG2P	10~76	4.7	16	2.2	47.7×48×20	0.05	2181900
		76~222	4.0	20	1.8			
		222~770	4.3	18				
		770~1489	5.0	15	2.0			
		1489~2150	6.0					
		2150~2602	7.0					
2602~3224	9.0	13	2.5					
屋内用 (C)	EDG3P	10~76	7.5	16	2.2	47.7×48×20	0.055	2181902
		76~222	6.5	20	1.8			
		222~770	7.5	18				
		770~1489	8.0	15	2.0			
		1489~2150	10.0					
		2150~2602	12.0					
2602~3224	13.5	13	2.5					
屋内用 (C)	EDG4P	10~76	8.5	16	2.2	47.7×70×20	0.075	2181903
		76~222	8.0	20	1.8			
		222~770	8.5	18				
		770~1489	9.8	15	2.0			
		1489~2150	11.5					
		2150~2602	13.0					
2602~3224	15.0	13	2.5					

屋内用分配器

SPLITTER FOR INDOOR USE

- 接続端子は、金メッキ仕様。(FPD2Eは除く)
- 入力側にDC15V電通表示インジケータが装備され、電通のチェックができます。(FPD2Eは除く)

- 全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V・0.8A)(FPD2Eは除く)

4K 8K

SH JEITA

高シールド

環境にやさしい RoHS対応

CS・BS 3224MHz

BS

UHF

VHF

FM

CATV 10~770MHz



2分配器 FPD2PE 20 (コンセント差し込み型) EA940PD-30A



2分配器 FPD2E 20 (コンセント差し込み型)

JANコード

型名	JANコード
FPD2PE	49 62736 81904 1
FPD2E	49 62736 81954 6

摘要	型名	周波数帯域 (MHz)	分配損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)	電圧定在波比[VSWR] (以下)	寸法(mm) H×W×D	質量 (kg)	備考	商品コード
屋内用 (C)	FPD2PE	10~76	4.7	15	2.2	34.7×55×20	0.045	入力端子-全出力端子間電通	2181904
		76~222	4.0	20	1.8				
		222~770	4.5	18					
		770~1489	5.3	15	2.0				
		1489~2150	6.5						
		2150~2602	8.0						
2602~3224	9.5	13	2.5						
屋内用 (C)	FPD2E	10~76	4.7	13	2.2	33×55×21	0.045	入力端子-1出力端子間電通	2181954
		76~222	4.0	20	1.8				
		222~770	4.5	18					
		770~1489	5.3	15	2.0				
		1489~2150	6.5						
		2150~2602	8.0						
2602~3224	9.5	13	2.5						