

# EA940PE-0.5～-10 ビデオケーブル

テレビとステレオビデオ等を接続する時に使用します。



	品番	コード長	重量
取扱中止	<del>EA940PE-0.5</del>	<del>0.5m</del>	<del>64g</del>
	EA940PE-1	1m	90g
取扱中止	<del>EA940PE-1.5</del>	<del>1.5m</del>	<del>118g</del>
	EA940PE-2	2m	145g
	EA940PE-3	3m	194g
	EA940PE-5	5m	299g
取扱中止	<del>EA940PE-10</del>	<del>10m</del>	<del>512g</del>

## 特長

### ■OFC

綿材に純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用し、銅本来の優れた電気特性で忠実な伝送を再現します。

### ■75Ω同軸ケーブル

美しい映像を損なってしまう外来ノイズの影響を抑える高周波75Ω同軸ケーブルを採用しました。

### ■ゴールドメッキ

ゴールドメッキにより錆に強く経年変化による画質の劣化を防止します。

### ■メタルキャップ

高級感のあるメタルキャップの採用により、堅牢性と高耐蝕性を獲得しています。

## 仕様

- ピンプラグ×3 — ピンプラグ×3
- ピンプラグ径…φ9.5mm
- 材質…ピンプラグ:銅、PVC、スチール  
コード被覆:ポリプロピレン