

デジタルネットワークケーブル



HDMIの最新規格にフル対応し、HIGH SPEED with Ethernet認証済み！

イーサネット対応 HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル

DH-HD14EMシリーズ

型番	特長	EA品番
DH-HD14EM10BK	1.0m	EA940PM-11
DH-HD14EM20BK	2.0m	EA940PM-12
DH-HD14EM30BK	3.0m	EA940PM-13

特徴

● イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル

1本のケーブルで、高品質な映像と音声に加えてネットワーク通信も可能なHIGH SPEED with Ethernet 認証済みのHIGH SPEED HDMIケーブルです。HDMI端子(タイプA)⇄HDMI-Mini(タイプC)に対応し、ハイビジョン対応のデジタルビデオカメラと液晶テレビなどを接続できます。1本のHDMIケーブルを接続するだけで、カメラで撮影した写真や動画などを、高品質なハイビジョン映像でお楽しみいただけます。

高品質で映像・音声を伝送できるHDMIケーブル上で、100Mbpsのイーサネット通信を可能にする「HEC(HDMIイーサネットチャンネル)」に対応しています。ネットワーク対応型のAV機器の接続に利用すれば、HDMIケーブル1本でネットワークを利用できるようになります。

【対応機種】

ハイビジョン対応テレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子付きのAV機器とビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子を持つAV機器を接続可能です。

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1本のケーブルで映像と音声をデジタルで高速伝送
イーサネット・オーディオリターンチャンネルに対応

ハイビジョン対応のビデオカメラ
レコーダーなどの機器

HDMIミニ出力端子
つきのAV機器

HDMI入力端子
つきのAV機器

ハイビジョン対応の液晶テレビ、
プラズマテレビ、
プロジェクターなどの機器



HDMI-Mini出力端子



HDMI入力端子

※上記機種以外にもHDMI端子付き機器とHDMIミニ出力端子付き機器を接続することが出来ます。

● ARCに対応！TV周りの配線もスッキリ！

デジタル音声を、ハイビジョンテレビなどの受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)にも対応しています。本製品は、光デジタルケーブルが不要で、音声をテレビからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送できます。これらの機能により、ケーブルの数を減らすことができ、テレビ周りの配線がスッキリします。

AVアンプも一本でつながる

1本でOK
光デジタルケーブル不要！



● 美しい動画映像を実現

4K2K(4,096×2,160ドット)という高解像度をサポートするほか、3DフルHD(1080p×2画面)の映像も伝送可能です。色深度については、24bit(Full Color)から30/36/48bit(Deep Color)で対応しており、表示できる色数が豊富で、モノクロを含む色の階調性が豊かになり、美しい動画映像を表現できるようになっています。

● 外部ノイズに強い3重シールド

ケーブル部は、ツイストペアケーブルを3重シールドした構造になっており、外部ノイズの影響やケーブルの内部干渉から信号を保護し、安定した信号伝送を実現します。

● 金メッキプラグ採用

端子部には金メッキプラグを採用し、サビなどの経年劣化や接触抵抗を抑えることで、耐久性と安定性を高めています。



仕様

対応機器

HDMI側：HDMIの入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等
HDMI-Mini側：ビデオカメラレコーダーなどHDMI-Mini出力端子を持つ機器

HDMI規格

HIGH SPEED HDMI Cable with Ethernet

コネクタ形状

HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMI-Miniプラグ(タイプC-19ピン)