



イーサネット対応HDMIケーブル

EA940PM-32/-33/-34/-35

DH-4007/4010/4015/4020/4030

- HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 ※
- オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 ※
- フルハイビジョン(1080p)、4K 2K解像度、3D映像対応 ※
- マルチチャンネル(サラウンド)音声にも対応
- 3重シールドで外来ノイズを低減
- 耐蝕性に優れた金メッキ処理
- HDMI規格認証取得済み
- ハイスピード(伝送速度10.2Gbps 1080p)、ディープカラー対応

※対応機器が必要です

※HDMI(High-Definition Multimedia Interface)、HDMIロゴはHDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。

商品特長

- プラグ: HDMIプラグ(Aタイプ、19ピン、デジタル映像/音声/制御信号)
- 伝送速度: 10.2Gbps

接続例

