

ELPA

ハイバーゲート対応
HIGH SPEED HDMIケーブル
タイプA ↔ タイプA



HIGH SPEED with
ETHERNET
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1m

新規格
イーサネット対応
HIGH SPEED
HDMIケーブル
タイプA ↔ タイプA



テレビ、モニター、
プロジェクターなど

ブルーレイディスクレコーダー、
DVDプレイヤー、
パソコン、ゲーム機など

- 新規格フル対応
- 4K2K (2160p) 解像度対応
 - ARC : オーディオリターンチャンネル対応
 - HEC : HDMI イーサネットチャンネル対応



ELPA

新規格
イーサネット対応
HIGH SPEED HDMIケーブル
タイプA ↔ タイプA

ELPA

新規格
イーサネット対応
HIGH SPEED HDMIケーブル
タイプA ↔ タイプA

1m



イーサネット対応 HIGH SPEED HDMI ケーブル

タイプA ↔ タイプA 1m

HDMI イーサネットチャンネル対応*

オーディオリターンチャンネル対応*

3D映像対応*

4K2K 解像度対応*

*対応機器が必要です

特 長

- HDMI イーサネットチャンネル(HEC) 対応 *
- HDMI ケーブルを接続してイーサネット接続を共有できます。
- オーディオリターンチャンネル(ARC) 対応 *
- テレビチューナー等で受信した音声を、HDMI ケーブルを經由してAVアンプ等に伝送することができます。
- フルハイビジョン(1080)、4K2K 解像度、3D映像対応*
- リミテッドアンプ(リマックス) 音源にも対応
- 3重シールドで外乱ノイズを低減
- 耐熱性にすぐれた金メッキ処理
- HDMI 規格認証取得済み
- レジスト (伝送速度 10.2Gbps 1080)、ダイナミックカラー対応

※対応機器が必要です

ご 注 意

※HDMI 端子のない機器には使用できません。
※ケーブルを差込む際の向きは、ケーブルの形状をみておこなってください。
※ケーブルの両端の形状が異なる場合があります。必ず両端の形状を確認してください。
※ケーブルの両端の形状が異なる場合があります。必ず両端の形状を確認してください。

接続例



使用方法 端子部の形状を確認して、奥までしっかりと差し込んでください。

※仕様及び外観は、外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※包装には万全を期してありますが、万一不良品の場合は良品と交換いたします。それ以外の質はご断念ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒974-8565 大宮市大宮区大宮1-1-10 <http://www.elpa.co.jp/>
大宮店 0274(87)1116 東京 042(473)0159
M1507A MADE IN CHINA

DH-4010

TYPE-A
⇕
TYPE-A

ELPA
DH-4010