

ELPA

Vタイプ▶タイプA

新規格
HIGH SPEED HDMI ケーブル
タイプA ▶▶ タイプA



オーダーNo.

HIGH SPEED with
ETHERNET
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

3m

新規格
HIGH SPEED
HDMI ケーブル
タイプA ▶▶ タイプA



テレビ、モニター、
プロジェクターなど

ブルーレイディスクレコーダー、
DVDプレイヤー、
パソコン、ゲーム機など

新規格フル対応

- 4K2K (2160p) 解像度対応
- ARC : オーディオリターンチャンネル対応
- HEC : HDMI イーサネットチャンネル対応



1080p対応



色深度48bit対応



3D映像対応

ELPA

新規格
HIGH SPEED HDMI ケーブル
タイプA ▶▶ タイプA

ELPA

新規格
HIGH SPEED HDMI ケーブル
タイプA ▶▶ タイプA

3m



イーサネット対応 HIGH SPEED HDMI ケーブル タイプA ▶▶ タイプA 3m

HDMI イーサネットチャンネル対応 *

オーディオリターンチャンネル対応 *

3D映像対応 *

4K2K 解像度対応 *

※対応機器が必要です

特長

- HDMI イーサネットチャンネル (HCE) 対応 *
- HDMI ケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます。
- オーディオリターンチャンネル (ARC) 対応 *
- テレビチューナー等で受信した音声を、HDMI ケーブルを通じて AV アンプ等に伝送することができます。
- フルハイビジョン (1080p)、4K2K 解像度、3D 映像対応 *
- リミテッドチャンネル (リミテッド) 音声にも対応
- 3 重シールドで外来ノイズを低減
- 耐熱性に優れた金メッキ処理
- HDMI 規格認証取得済み
- ハイスピード (伝送速度 10.2Gbps 1080p)、ディープカラー対応

※対応機器が必要です

ご注意

- ※HDMI 端子のない機器には使用できません。
- ※ケーブルを強く曲げたりおろしたりしないでください。破損や断線のおそれがあります。
- ※分解や改造は絶対にしないでください。

接続例



使用方法 端子部の形状を確認して、奥までしっかりと差し込んでください。

※は接続の向き・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造にばらつきを認めています。カラー不一致のあった場合は返品・交換いたします。それ以外の質はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒107-8585 東京都港区南田町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
吉原店窓口 大塚 072 (87) 1166 東京 042 (423) 0159
MI 1507A MADE IN CHINA

DH-4030

TYPE-A
⇕
TYPE-A

ELPA
DH-4030