

	容量	標準塗り面積(2回塗り)
EA942CH-21	1L	3~4m ²
EA942CH-22	2.5L	8~10m ²

(木材防虫・防腐ソート)

※ ~~EA942CH-21~~ は取扱中止商品です。

- 浸透性に優れ、長期間木材を保護。
 - 安全な薬剤配合
 - クレオソートに比べニオイが少ない。
 - 発癌性物質を含まない。
 - 無鉛
- 種類 木材用防腐処理剤
 - 成分 油脂、有機溶剤、顔料、防腐剤、防虫剤、防カビ剤

- 用途 くい・板塀・溝板・土台・根太・根太受・床束・大引等屋外や床下の未塗装木部
- カラー ブラウン
- 容量 1L
- 乾燥時間 夏期 2~3時間
冬期 4~6時間

○ 塗装方法

1. すでにある古い塗膜は、革すき・サンドペーパー等を使用して充分に取り除きます。塗る面のゴミ、カビ、汚れを取り、ワックスや油分はペイント薄め液で良く拭き取り充分に乾かします。
やにの多い箇所はあらかじめラッカー薄め液で充分にやにを拭き取っておきます。
2. 本品がついて困る所は、あらかじめマスキングテープ等で覆います。
3. 容器の蓋に手を添えて、容器と蓋の間にマイクストライバーを差し込んで開け、棒などで中身を底から十分にかき混ぜて均一にします。使用中も時々かき混ぜます。
4. ニス用刷毛を用いて木目に沿ってたっぷりと吸込ませるように塗ります。広い面積の場合はコテハケを使用すると早くきれいに塗ることができます。
夏期3時間以上、冬期6時間以上乾燥させてから更に塗り重ねます。
5. マスキングテープは本品が手につかなくなったら剥がします。

○ 用具の手入れ方

ペイント薄め液か、刷毛洗い液で洗います。

○ 引火性あり・有害性あり