

	容量	標準塗り面積(2回塗り)
廃番 <del>EA942CH-31</del>	<del>100ml</del>	<del>0.5~0.8m<sup>2</sup></del>
EA942CH-32 (油性 速乾ニス)	300ml	1.5~2.3m <sup>2</sup>

- 乾燥が速い透明ニス
- 塗膜が肉厚で硬く、傷がつきにくい
- 用途 木工品、木製家具などの屋内の木部
- カラー クリアー
- 乾燥時間 夏期 20~30分  
冬期 30~60分
- 種類 ラッカー
- 成分 ニトロセルロース  
合成樹脂(アルキド樹脂)、  
有機溶剤
- 引火性あり・有害性あり
- 塗装方法
  1. 剥がれかかった古い塗膜は、革すき・サンドペーパー等を使用して充分に取り除きます。塗る面の汚れを取り、ワックスや油分はペイント薄め液で良く拭き取り落します。
  2. 本品がついて困る所は、あらかじめマスキングテープ等で覆います。
  3. 目の粗い木部はサンドペーパー(#240)を木目に沿って軽くかけ、とのこなどで目止めをします。
  4. 容器ごとよく振って中身をかき混ぜて均一にします。  
ニスの粘度が高くて塗りにくい時はラッカー薄め液で少し(10%以内)薄めます。
  5. 2回塗りを標準とします。塗り重ねは30分以上おいてからにします。  
塗り重ねをする前に1回目の塗膜にサンドペーパー(#400~#600)をかけると、よりきれいに仕上がります。
  6. マスキングテープは本品が手につかなくなったら剥がします。
- 用具の手入れ方  
ラッカー薄め液で洗います。