

EA942CH-1 ~ EA942CH-13 (油性 ウッドガード 外部用)

		容量	標準塗り面積 (2回塗り)	
<del>EA942CH-1</del>	<del>クリヤ</del>			<del>(廃番)</del>
<del>EA942CH-2</del>	<del>ライトオク</del>	1L	4~7m <sup>2</sup>	<del>(廃番)</del>
<del>EA942CH-3</del>	<del>マホガニ</del>			<del>(廃番)</del>
		容量	標準塗り面積 (2回塗り)	
<del>EA942CH-6</del>	<del>クリヤ</del>			<del>(廃番)</del>
<del>EA942CH-7</del>	<del>ライトオク</del>	3.4L	15~23m <sup>2</sup>	<del>(廃番)</del>
EA942CH-8	マホガニ			
		容量	標準塗り面積 (2回塗り)	
<del>EA942CH-11</del>	<del>クリヤ</del>			<del>(廃番)</del>
<del>EA942CH-12</del>	<del>ライトオク</del>	7L	31~47m <sup>2</sup>	<del>(廃番)</del>
<del>EA942CH-13</del>	<del>マホガニ</del>			<del>(廃番)</del>

- 種類 合成樹脂塗料
- 成分 合成樹脂塗料(アルキド樹脂)、有機溶剤、顔料、木材防虫剤、木材防腐剤、防カビ剤
- 白蟻・キクイムシの防虫、防腐、防カビ
- 日光や雨に強い
- 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
- 色あせしにくい耐候性顔料使用
- 安全性を配慮した薬剤使用
- 引火性あり・有害性あり
- 用途 ログハウス・バルコニー・ベンチ・雨戸・戸袋・羽目板・下見板・破風・窓枠・窓格子・濡れ縁・ベランダ・門扉等の屋外未塗装木部に
- 乾燥時間 夏期 24時間、冬期 約2~3日
- 薄めずにそのまま塗ります。
- 用具の手入れ方  
ペイント薄め液か、刷毛洗い液で洗います。

**塗装方法**

- すでにある古い塗膜は、皮スキ、サンドペーパーなどを使用して十分に取除きます。
- 塗る面のゴミ・カビ・汚れを取り、ワックスや油分はペイントうすめ液でよくふき取り十分に乾かします。
- ヤニの多い箇所はあらかじめラッカーうすめ液でヤニをふきとっておきます。
- 目の粗い木は、サンドペーパー(#180~#240)を軽くかけてから、この目で目止めをします。
- 塗料がついて困る場所は、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。
- ふたをあげる前に容器を逆さにしてよく振り動かして塗料をよく混ぜます。ふたを開けたら棒などで底までよくかき混ぜて塗料を均一にし、必要量を口の広い容器に移します。使用中もときどきかき混ぜます。
- ニス用ハケを用いて木目に沿ってたっぷりといき込ませるように塗ります。広い平面の場合はコテバケを使用すると早くきれいに塗ることができます。
- 5~8時間後