

エコタイプシリーズとローバルシリーズの比較

弊社エコタイプシリーズとローバルシリーズとの比較結果について以下にご報告
※防食性に関しては、各製品の「成分表・試験成績書」に記載があり、HPよりダウンロード可能です。

EA942CR-5

EA942CR-4

	ローバル エコタイプ	ローバル	ローバルシルバー エコタイプ	ローバルシルバー
一般名称	常温亜鉛めっき (有機ジンクリッチペイント)		シルバージンクリッチ (有機ジンクリッチペイント)	
亜鉛含有率	96%		83%	
色	グレー		シルバー	
屋外塗装	可能		可能	
荷姿	ハケ(1・5・25kg) スプレー(420ml)	ハケ(1・5・25kg) スプレー(300ml)	ハケ(0.7・3.5・20kg) スプレー(420ml)	ハケ(0.7・3.5・20kg) スプレー(420ml)
塗装間隔 (23℃)	20分	30分	30分	45分
希釈剤	エコシリーズシンナー (重量比：5%内)	ローバルシンナー (重量比：5%内)	エコシリーズシンナー (重量比：5%内)	ローバルシンナー (重量比：5%内)
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	
法規制	有規則	非該当	該当	非該当
	特化則	非該当	該当	非該当
	PRTR	非該当	該当	非該当
	消防法	危険物：第4類第2石油類		危険物：第4類第2石油類
	その他	化学物質管理者選任は、リスクアセスメント対象物質含有のため必要です。 (対象物質：酸化亜鉛、及びシルバー系では酸化亜鉛・アルミニウム含む)		

エコタイプシリーズは従来製品の環境配慮型製品で、各種試験より**従来製品同等のさび止め効果がある**と判定いたします。その他の諸性能に関しても、同等以上と評価いたします。

ご不明な点がございましたら、ローバル株式会社 技術サービス部までお問い合わせください。
TEL：072-894-7590 mail：gisa@roval.co.jp

以上