

引っ張っても ネジっても

割れない! 剥がれない!



GUN-MODOKI (ガンモドキ)

染めQクリーナー 100ml

染めQベースコート 264ml/70ml

染めQエアゾール 264ml/70ml

染めQ原液 3.7L/1L

染めQプライマー 3.7L/264ml

世界が認めた

染めQのパワー!

新古
しくな
った
リニ
ュー
アル
も!

Before



After



塗るのではなく、染める!?

「染めQ」は、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色系塗料で素材の内部に浸透して密着するため、引っ張っても、ネジっても、一度塗ってしまえば剥がれたり割れたりする事はありません。また超微粒子塗料のため、塗った箇所と塗らない箇所の肌触りも変わることがなくアイテムのカラーチェンジやどんなに古くなった物も新品同様に戻す事ができます。

えっ!? こんな事が出来ちゃうの!?

あなたのイメージのままに、簡単カラーチェンジ!!



Before

After



Before

After



Before

After



4輪業界

- ・革/ビニールシート
- ・サイドブレーキブーツ
- ・タイヤ (タイヤ染めQ)
- ・センターコンソール
- ・ステアリング
- ・ダッシュボード
- ・レザートップ


- ・シート
- ・タイヤ (タイヤ染めQ)
- ・ボディーカウル
- ・ブーツ

- ・ツナギ
- ・グローブ
- ・泥よけ
- ・ヘルメット



2輪業界

建物・インテリア



- ・畳 (タタミ染めQ)
- ・塩ビシート
- ・システムキッチン
- ・Pタイル
- ・カウンター
- ・ソファー
- ・壁紙
- ・木材
- ・コルク
- ・イス

- ・革くつ/ブーツ (クツ染めQ)
- ・サッカーボール/ゴルフボール
- ・財布・名刺入れ・バッグ・額縁・造花
- ・革ジャン・ジーンズ (ジーンズ染めQ)
- ・模型/フィギュア

その他



※ [染めQプライマー]が必要な素材もございます。

特 性

1. 本革、ビニールレザー、合成皮革製品の素材の風合いを変えずにスプレーすることができる。
2. ABS樹脂、硬質塩ビ、軟質塩ビ、木材、一部のゴムにも使用できる。
3. 下地の伸縮に追従することができ、剥がれない。
4. 染めQプライマーと併用することでPP素材にも塗装可能。

使用方法

スプレーの前に!

油分やほこり等の汚れを【染めQクリーナー】(別売り)で落とし、完全に乾燥させます。特に油分は塗料にとって大敵なので完全に除去してください。色が付いては困る部分を、新聞紙やマスキングテープなどでしっかり覆い隠してください。
(※プラスチック・金属等の硬質な素材にスプレーする場合は【染めQプライマー】(別売り)をご使用になるとさらに密着力が上がります。)

1. 使用前に缶を1分間程よく振り使用中も何度かよく振ってください。素材から10~15cm程に近づけて、一回目は手を素早く動かし薄く色付く程度にスプレーしてください。この時スプレーの最初と最後に塗装したい面より外に出るように余裕をもってスプレーしてください。「薄く・素早く」がポイントです。(※濃い色の下地に薄くスプレーする場合は【染めQベースコート】(別売り)を下塗りとしてスプレーしてください。)
2. 1~2分程乾燥時間(夏と冬では乾燥時間が異なります。状態によって適切な乾燥時間を取ってください。)を取り、上下左右いろいろな角度から一回目と同じように薄く重ね塗りをしてください。これをお好みの色になるまで4~5回ほど繰り返してください。(※ムラや割れ、剥がれの原因になるので一度に厚くスプレーしたり、塗装面とスプレーとの距離が30cm以上離れ過ぎないようにしてください。)
3. その後、常温(20℃)湿度(60%)で30分以上乾燥させてください。スプレー時のミストが付着している可能性がありますので、一度スプレーした面を乾いた布で軽く拭いてください。気温が低い場合や、湿度が高い場合は乾燥時間は長くなります。また、実際にご使用になるまでには念の為24時間以上放置してください。
(※【染めQ保護ツヤダシ】を仕上げに使用するとツヤと耐久性が増します。)

【染めQ原液】は必ずスプレーガンをご使用ください。

口径は1.0mm程度、吐出圧は1.0kgf/cm以下と弱めにしてください。吐出圧が高いと【染めQ原液】が塗装面から跳ね返ってしまいます。塗布量は色により異なりますが、50~150g/m程度が目安となります。スプレーガンを素早く動かし、薄く重ね塗りするように心がけてください。

【GUN-MODOKI】(別売り)を使用する事で、より楽にスプレーする事ができます。

缶の噴射口に装着することで、スプレーする時の手の負担を軽減するサポート品です。広範囲へのスプレーも手が痛くならないので楽にできます。

使用上の注意

1. 【染めQ原液】は使用前に十分に攪拌してください。【染めQエアゾール】は1分程缶をよく振ってください。
2. 温度の低い時(5℃以下)や、湿度の高い時(80%以上)には、塗膜の白化や乾燥不良等で【染めQ】の性能が十分に発揮されない事があります。その場合には、塗装面を温める等条件を考慮してください。
3. 強風時に屋外で塗装すると、【染めQ】が素材に付着できない事があります。その場合には、塗装前に風をよける等条件を考慮してください。
4. 素材や吹き方によりツヤの出方が異なる事があります。
5. 塗装中、塗装後は換気を良くし、ミストやガス等を吸い込まないよう保護具等をご使用ください。
6. 万一にも適さない素材があってはならないので、念のため必ず目立たない所で試すかお問い合わせください。特に吸い込みのある素材やスエード等の起毛革へのご使用の際は必ず目立たない所で試してください。

染めQ ならではの豊富なカラーラインナップ

..... <原液>

														
ブラック	ホワイト	ライトブルー	マリブルー	レッド	ブルー	マルーン	サンライズオレンジ	サンイエロー	イエロー	エバーグリーン	ライトグリーン	グリーン	ライトブラウン	
														
ディープタン	ブラウン	キンキラ金	ギンギラ銀	アイボリー	エーゲブルー	ラベンダー	ローズピンク	ベージュ	ダークグレー	レモンイエロー	クリアー	ベースコート	保護ツヤダシ	フラットベース

..... <エアゾール 264ml 70ml>

													
ブラック	ガーネット	ホワイト	ネイビーブルー	ライトタン	コスミックブルー	プリリアントレッド	サンイエロー	ロイヤルグレー	エバーグリーン	サンライズオレンジ	ベージュ	ナチュラルブラウン	オーカー
													
コーヒーブラウン	ブラックグレー	ピンク	キンキラ金	ギンギラ銀	アイボリー	エスプレッソブラウン	ブラウン	ライトブラウン	キャメルブラウン	モスグリーン	ラベンダー	ワインレッド	コレコソ銅
													
クツ艶Q	スターダスト	クリアー	ベースコート	保護ツヤダシ	ダークグレー	ライトグレー	ディープグリーン	レッド	ホワイトクリーム	バステルグリーン	バステルブルー	バステルパープル	バステルピンク

..... <その他>

	
染めQプライマー	染めQリムーバー
	
染めQクリーナー	タタミ染めQ

※70mlのみのラインナップ

.....

・鮮やかな色を出す場合は、下地にベースコートを塗ってから塗装して下さい。 ・染めQカラーに関しては、予告なしに変更する場合があります。
 ・印刷の場合等により、実際の色とは異なって見える場合があります。 ・このカラーサンプルは下地がホワイトの場合です。 J: ジーンズ染めQ(70ml)全12色 S: クツ艶Q(70ml)全11色

