

(屋内外木部用天然樹脂塗料)

	カラー	容量	塗り面積 (2回塗り)
EA942EK-11	メープル	1.6ℓ	約11m ²
EA942EK-12	マホガニー		
EA942EK-13	チーク		
EA942EK-14	ウォルナット		
EA942EK-15	ホワイト		
EA942EK-16	ブラック		
EA942EK-21	メープル	3.4ℓ	約24m ²
EA942EK-22	マホガニー		
EA942EK-23	チーク		
EA942EK-24	ウォルナット		
EA942EK-25	ホワイト		
EA942EK-26	ブラック		

(廃番)

(廃番)

(廃番)

(廃番)

(廃番)

(廃番)



品番により容量とカラーが変わります

用途	<ul style="list-style-type: none"> ・住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床等 ※工場塗装のフローリング材には塗れません。
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。 ・ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ・ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して、防虫・防腐・防カビ・防菌の効果を長期間発揮。 ・耐候性の強い弁柄等の自然系の着色剤を使用。長期間色あせを起こしません。 ・FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 ・溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ・指触: 約7時間(20℃)、約8時間(冬期) ・半硬化: 約20時間(20℃)、約24時間(冬期)
成分	<ul style="list-style-type: none"> ・天然樹脂・天然ワックス・植物油・FDA規格適合溶剤・顔料