

# EA942EM-201～-210

## スプレー塗料

※ スプレー製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。

### ロッカースプレーMAX

ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリー



容量	塗り面積 (2回塗り)	タタミの広さで
300ml (平吹き)	約0.6～0.8m <sup>2</sup>	約0.4～0.5枚分

### 用途

- ・ 鉄部／自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など
- ・ 木部／作品など

### 特長

1. 作業効率が良い、超速乾(夏期15分)タイプ
2. 強靱な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。
3. ノンフロン、脱トルエン、脱キシレン、鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。

### うすめ液

不要(エアゾールタイプ)

### 乾燥時間

指 触: 約15分(20℃) 約30分(冬期)  
半硬化: 約20分(20℃) 約40分(冬期)