

# EA942EV-21,-22,-23 [屋内用]水性夜行ペイント

水性なのに速乾性で塗りやすく、乾けば耐水性に優れた塗膜。



21

22

23

品番	カラー
EA942EV-21	レモン
EA942EV-22	オレンジ
EA942EV-23	グリーン



レモン



オレンジ



グリーン

## 特長

- 照明等の光を蓄えた塗膜表面で光る水性夜行ペイントです。
- 光を3～5分程度照射すると、暗闇で15～20分程度発光します。
- 光を照射すれば何度でも使用できます。
- 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
- 照射する光は蛍光灯、水銀灯、ブラックライト等の波長の短い方が有効です。

※色見本はPCで再現したものです。  
実際の色と異なる場合があります。

## 仕様

- ツヤなし
- UV対応
- 内容量…20g
- 乾燥時間(指触)…夏期:50～70分  
冬期:120～180分
- 塗り面積(2回塗り)…0.02㎡
- 成分…合成樹脂、顔料、水

## 用途

- 突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。

## 使用方法

- 1.塗る面のゴミ、油分、サビ等を取って下さい。
- 2.使用する前に容器をよく振りかき混ぜて下さい。
- 3.塗料の粘度が高い時は、水で少し薄めて下さい。
- 4.5℃以下の時は、塗らないで下さい。
- 5.きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、よく乾燥させてからその上に塗ってください。

## 用具の手入れ方法

- 水で洗ってください。

## ご注意

塗膜は厚いほど鮮明な発光が得られます。必要により塗り重ねて下さい。  
屋外では変色しますので使用しないで下さい。



スイッチパネル