

# EA942EW-21～-33 [屋内外]油性蛍光塗料



1kg

4kg



※色見本はPCで再現したものです。  
実際の色と異なる場合があります。

品番	カラー	内容量
EA942EW-21	レモン	1kg
EA942EW-22	イエロー	
EA942EW-23	オレンジ	
EA942EW-31	レモン	4kg
EA942EW-32	イエロー	
EA942EW-33	オレンジ	

(廃番)

(廃番)

## 特長

- 1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。
- 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。
- 肉持感がよく、垂れにくい。
- 弱溶剤型なので作業がしやすい。
- スクリーン印刷にも使用できます。
- 曇天、雨天、薄暮等の視界が比較的悪い状況であっても、  
蛍光色の視認効果はスバラしい威力を発揮します。  
そのことから安全色彩効果が求められる、大型鋼構造物・湾岸施設・橋梁・化学工場・  
その他のマーキングなどによく使用されます。
- 同じ色の一般色と比べて3倍の鮮明さがある。
- 耐候性が良い。
- 油性ペイントの上に塗り重ね可能。

## 用途

- 防災・安全標識・交通標識
- 広告宣伝関係…看板・ポスター・ウインドウ装飾など
- スポーツ・レジャー関係…ボード・釣具・レジャーランド設備など
- おもちゃ・雑貨・文字盤・指針など

## 仕様

- ツヤなし
- 乾燥時間(指触)…20℃:約30分  
冬期:約1時間
- 塗り面積(2回塗り)…1kg:4㎡