

品番	カラー	色見本	内容量	標準塗り面積 (1回塗り)
EA942FB-1	シルバー		800g	約10.6㎡
EA942FB-2	黒		1kg	約6.6㎡
EA942FB-3	グレ			
EA942FB-4	白		3kg	約40㎡
EA942FB-11	シルバー			
EA942FB-12	黒		4kg	約26.6㎡
EA942FB-13	グレ			
EA942FB-14	白			

(耐熱塗料)

※色見本はPCで再現したものです。
実際の色と異なる場合があります。



用途	<ul style="list-style-type: none"> ・アルミ、ステンレス用 ・暖房機器、自動車用部品、熱機器加工部品、屋外加熱機器など
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・耐熱温度:300℃ ・半ツヤ ・落ち着いた半ツヤ光沢に仕上がります。 ・耐熱変色性、耐熱光沢保持性に優れています。 ・シリコン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます。
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ・指触:約5時間(20℃) ・硬化:約16時間(20℃)

調合

主剤:硬化剤[可使時間]・・・100:1.5[24時間]