

EA942GA 型取り用シリコンゴム



二液型RTV(室温で硬化する)ゴム
型取り用シリコンRTVゴムは、主剤と硬化剤を混合し注型することにより、短時間でシリコンゴム母型を簡単に作ることができます。シリコンゴム母型は、離型性、耐熱性、耐薬品性、寸法安定性などにすぐれ、また硬化時に発熱しないので原型に悪影響を与える心配もありません。
このため、美術・工芸品、家電製品、事務機、自動車部品など幅広い用途に使われています。

- ◇用途…一般型取り用
- ◇外観硬化後…白色
- ◇粘度 25°C Pa·s{P}…10{100}
- ◇硬さ JIS-A…40
- ◇伸び(%)…180
- ◇硬化剤添加量 各液配合比…CAT-RM 0.5% 主剤1kgに対して、硬化剤は5gご使用下さい。
- ◇硬化方式…縮合型
- ◇ワンポイント…低粘度。ポリエステルに対し耐久性が良い。