


3M™ VHB™ テープ 5925, 5930, 5952

1. 概要： 3M™VHB™テープ 5925、5930、5952は、従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対する接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。

2. 構造：



3. 一般物性：

製品番号	5925	5930	5952
色	黒		
テープ厚み mm	0.64	0.80	1.14
剥離フィルム	材質	ポリエチレンフィルム	
	厚み mm	0.12	
フォーム密度 g/cm ³	0.59		

【試験方法】 厚み：接触面5mm径のダイヤルゲージ使用(JIS Z 0237：2009)

4. 各種接着特性：

	5925	5930	5952
90度方向剥離力 N/cm	33	40	46
T型剥離力 N/cm	18	23	26
せん断接着力 N/cm ²	108	98	90
引張接着力 N/cm ²	70	64	62

【試験方法】 90度方向剥離力：対ステンレス板(SUS 304 BA)、特殊処理したアルミニウム箔(130μm)にて裏打ち、圧着 10kg スチールローラー 2往復、室温 72 時間養生、引張速度 300mm/分。

T型剥離力： 特殊処理したアルミニウム箔(130μm)を両面貼り合せ、圧着 10kg スチールローラー 2往復、室温 72 時間養生、引張速度 300mm/分。

せん断接着力： 対ステンレス板(SUS 304 BA)、圧着 10kg スチールローラー 2往復、室温 72 時間養生、引張速度 300mm/分。

引張接着力： 対ステンレスブロック(SUS 304)、圧着 10kg 重り 30 秒、室温 72 時間養生、引張速度 50mm/分。

5. 温度別せん断接着力：

		5925	5930	5952
せん断接着力 N/cm ²	-30°C	389	350	316
	0°C	150	141	134
	23°C	108	98	90
	50°C	75	69	64
	75°C	45	40	35
	100°C	29	24	21
	125°C	18	16	15

【試験方法】 せん断接着力：対ステンレス板(SUS 304 BA)、圧着 10kg スチールローラー 2 往復、室温 72 時間養生、各測定雰囲気にて測定、引張速度 300mm/分。

6. 被着体別接着性（90 度方向剥離力）：

		5925	5930	5952
90 度方向剥離力 N/cm	ステンレス (SUS304BA)	33	40	46
	アルミ(A1050P)	33	40	46
	亜鉛メッキ鋼板(SECC)	33	40	46
	ABS	34	41	47
	アクリル(PMMA)	34	41	47
	ポリスチレン	34	41	46
	硬質塩ビ	33	40	47
	ポリカーボネイト	34	41	47
	ポリプロピレン	8	11	12
	ポリエチレン	6	6	6
	ガラス	33	41	43

【試験方法】 特殊処理したアルミニウム箔(130μm)にて裏打ち、圧着 10kg スチールローラー 2 往復、室温 72 時間養生、引張速度 300mm/分。

7. 注意事項：

- (1) テープを貼り合わせる材料（被着体）表面の油分、水分、埃や汚れを除去して下さい。
- (2) テープ本来の性能を発揮させるためには、十分な圧着及び養生をお願いします。
推奨圧着荷重はテープ1cm²当り 50N（約5kgf）以上、推奨養生期間は室温で 72 時間以上です。
- (3) 本製品は低温環境下でも良好な作業性を有していますが、好ましくは 15°C以上の環境温度での貼り合せ作業を推奨します。また、冬季の作業で冷えている製品及び被着体を屋内に持ち込む場合は、結露には十分注意してください。
- (4) 接着しにくい被着体に対しては、専用プライマーにより密着性を向上させることができる場合がありますので、弊社担当者までご相談下さい。
- (5) 保管は直射日光を避けた室内でお願いします。本製品は耐久性の高い材料で構成されていますが、なるべく高温、高湿な環境を避けて保管してください。推奨保管環境は温度 30°C以下、湿度 70%以下です。
- (6) 上記データは限定された条件下での弊社における評価結果であり、保証値ではありません。粘着力その他の物性は、被着体、貼り合せや養生の条件、試験方法によって異なります。ご採用に当たりましては、現物にて事前に十分なご評価をお願いします。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべておのものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、VHB は、3M 社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023 All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

9:00～17:00 / 月～金（土日祝年末年始は除く）