

EA944AE-1～233 ビニール絶縁チューブ

○物性試験表

項目		透明	黒・白・その他
引張試験	引張強さ (MPa)	23.3	18.8
	伸び (%)	377	350
	100%モジュラス (MPa)	10.6	10.1
加熱後引張試験	引張強さの残率 (%)	99	100
	伸びの残率 (%)	83	92
加熱変形率 (%)		13	15
耐寒性 (°C)		-30	-33
熱安定性 (時間)		4.5	3.0
耐油性	引張強さの残率 (%)	85	102
	伸びの残率 (%)	85	99
JIS硬度 (23°C)		80	80
比重		1.25	1.36

加熱条件・・・100°C/120時間 試験方法・・・JIS K 6723準拠 *上記は代表値であり、保証値ではありません。