

肉厚タイプ熱収縮チューブ

- UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品です。(黒のみ)
- 電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適です。
- UL、CSA認定品です。(HST3.0、HST3.5を除く)



<製品仕様>

材質	: 接着剤付きポリオレフィン
色	: 黒、赤
電圧定格	: 600V
使用温度範囲	: -55℃～110℃
収縮温度	: 120℃
収縮率	: 66%
AMS	: AMS-DTL-23053/15**
UL	: E342365・E173379
CSA	: 244528



部品番号		最小収縮前内径 (φmm)	最大収縮後内径 (φmm)	収縮後肉厚 (mm)	長さ (mm)	発注単位 (本)
黒	赤					
HST0.4-3-QY	HST0.4-3-Q2Y	10.2	4.1	2.0	76	25
HST0.4-6-XY	HST0.4-6-X2Y				152	10
HST0.4-48-5Y	HST0.4-48-5-2Y				1219	5
HST0.8-6-XY	HST0.8-6-X2Y	19.1	5.6	2.3	152	10
HST0.8-9-XY	HST0.8-9-X2Y				228	10
HST0.8-12-5Y	HST0.8-12-5-2Y				304	5
HST0.8-48-5Y	HST0.8-48-5-2Y				1219	5
HST1.1-6-XY	HST1.1-6-X2Y	27.9	9.5	3.0	152	10
HST1.1-9-XY	HST1.1-9-X2Y				228	10
HST1.1-12-5Y	HST1.1-12-5-2Y				304	5
HST1.1-48-5Y	HST1.1-48-5-2Y				1219	5
HST1.5-9-XY	—	38.1	12.7	4.1	228	10
HST1.5-12-5Y	—				304	5
HST1.5-48-5Y	—				1219	5
HST2.0-12-2Y	—	50.8	16.9	4.1	304	2
HST2.0-48-2Y	—				1219	2
HST2.7-12-2Y	—				304	2
HST2.7-48-2Y	—	68.6	22.1	4.1	1219	2
HST3.0-12-2	—				304	2
HST3.0-48-2	—	76.2	25.4	4.1	1219	2
HST3.5-12-2Y	—				304	2
HST3.5-48-2Y	—	88.9	30.5	4.1	1219	2

※ 上記以外の梱包単位については、当社営業部までお問い合わせください。

** HST0.4、0.8は製品として適合、HST1.1、1.5、2.0、2.7、3.0、3.5は材質特性のみ。