

コルゲートチューブ・専用簡易工具

EA944BT-5~19、BT-9A-25A、BV-7~28



←必要な分だけ取り出せる箱入り

蛇腹形状で耐摩耗性で柔軟です。



品番	サイズ		入り数	品番	サイズ		入り数
	内径(mm)	長さ(m)			内径(mm)	長さ(m)	
EA944BV-7	7	10m	1巻	EA944BT-5	5	50m	1箱1巻入
EA944BV-10	10			EA944BT-7	7		
EA944BV-13	13			EA944BT-10	10		
EA944BV-15	15			30m	EA944BT-13	13	
EA944BV-19	19				EA944BT-15	15	
EA944BV-22	22				EA944BT-19	19	
EA944BV-28	28				1箱(20m:1巻)+箱なし(10m:1巻)		

- 材質…難燃性ポリプロピレン
- 色…黒
- BT-19は20mの箱入り+10mの箱なし各1巻の組み合わせ



スリットが入っており、配線を入れ込んでいきます。
配線の結束に最適です。