

EA944CL-100、-150

[非鉄金属用] 静電気・酸化防止袋

(100枚組)

品番	サイズ(幅×深さ)
EA944CL-100	100×200mm
EA944CL-150	150×250mm

- 特殊防錆素材
- 厚さ…0.07mm
- 非鉄金属専用
- 電子部品等を静電気、酸化から守ります。
- 無添加の為、添加剤の溶出も無く、ベタツキがありません。
- 有効期間…約1年(通常使用時)



●中の物を見分けるのに便利な半透明仕様

電子部品に対する影響確認試験

・試験条件
 試験期間:4000時間(約160日間)
 温度:30°C 湿度:95~98%

I.C. 100個

プラスチックパッケージ
 ピン脚(銀メッキ)
 動作(ファンクションテスト)
 動作(DCテスト)

異常無し(ネーム消えなし)
 腐食等異常なし
 異常無し(仕様通り)
 異常なし(全数合格)

チョークトランス

変形、変質、変色等異常なし
 半田付け良好
 インダクタンス規格内

パワートランジスタ

変形、変色等異常なし
 半田付け良好

湿式タンタルコンデンサー

200μF 25V
 リード線(銀メッキ)

変形、変色等異常なし
 半田付け良好
 容量 規格通り

カーボンカラー抵抗

変形、変色等異常なし
 半田付け良好
 抵抗値 規格通り

ディジスイッチ

変形、変色等異常なし
 動作、導通良好

電線、ケーブル

フラットケーブル
 リボンケーブル
 イラックス電線

変形、変色等異常なし
 半田付け良好
 絶縁1000mΩ以上 異常なし

プリント基板

パターン(半田メッキ)
 コネクター部分(金メッキ)
 エポキシ部分
 半田レジスト部分
 半田付け

腐食等異常なし
 異常なし(全数合格)
 反り、変色、材質変化等異常なし
 異常なし(全数合格)
 良好

コネクター

端子部分(銀メッキ)
 ハウジング(プラスチック)
 導通

腐食等異常なし
 変形、変色等異常なし
 5mΩ 異常なし

フラットケーブル用コネクター

端子部分(銀メッキ)
 ハウジング(プラスチック)
 導通

腐食等異常なし
 変形、変色等異常なし
 4mΩ 異常なし

リレー(プラスチックシールド)

変形、変質、変色等異常なし
 動作異常なし
 端子半田付け良好
 接触抵抗25mΩ 異常なし