

2014.1作

●ミニグリップ®ジョイグリップ®スペック 0.06タイプ(チャック付ポリプロピレン)						
品番・品目	製品サイズ(mm) チャック下×袋巾×厚み	1ケース入数 (枚)	1袋入数 (枚)	概算重量 (g/枚)	JANコード	
EA944CP-41	JG-6A	70 × 50 × 0.06	10,000	100	0.70	4909767 232210
EA944CP-42	JG-6B	85 × 60 × 0.06	9,000	100	0.93	4909767 232227
EA944CP-43	JG-6C	100 × 70 × 0.06	8,000	100	1.20	4909767 232234
EA944CP-44	JG-6D	120 × 85 × 0.06	6,000	100	1.64	4909767 232241
EA944CP-45	JG-6E	140 × 100 × 0.06	4,500	100	2.15	4909767 232258
EA944CP-46	JG-6F	170 × 120 × 0.06	3,500	100	2.97	4909767 232265
EA944CP-47	JG-6G	200 × 140 × 0.06	2,500	100	3.92	4909767 232272
EA944CP-48	JG-6H	240 × 170 × 0.06	2,000	100	5.49	4909767 232289
EA944CP-49	JG-6I	280 × 200 × 0.06	1,500	100	7.32	4909767 232296
EA944CP-50	JG-6J	340 × 240 × 0.06	1,000	100	10.34	4909767 232302
EA944CP-51	JG-6K	400 × 280 × 0.06	700	100	13.88	4909767 232319
EA944CP-52	JG-6L	480 × 340 × 0.06	500	100	19.79	4909767 232326

株式会社生産日本社