

“POW-R PATCH” 薬品耐性一覧

“POW-R PATCH” は、たいていの腐食剤と酸に耐性がある。

英語		日本語	
Acetic Acid (20%)	Excellent	酢酸 (20%)	非常に良い
Acetone	Not Recommended	アセトン	推奨しない
Acetylene	Excellent	アセチレン	非常に良い
Alcohol - Ethyl	Excellent (temperature < 120°F, 50°C)	エチルアルコール	非常に良い (温度 < 120oF, 50oC)
Alcohol - Isopropyl	Excellent	イソプロピルアルコール	非常に良い
Alcohol - Methyl	Good (temperature < 72°F, 22°C)	メチルアルコール	良好 (温度 < 72oF, 22oC)
Aluminum Chloride	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	塩化アルミニウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Aluminum Fluoride	Good (temperature < 72°F, 22°C)	フッ化アルミニウム	良好 (温度 < 72oF, 22oC)
Aluminum Hydroxide	Good (temperature < 72°F, 22°C)	水酸化アルミニウム	良好 (温度 < 72oF, 22oC)
Aluminum Sulfate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	硫酸アルミニウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Amines	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	アミン	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ammonia - Liquid	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	液体アンモニア	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ammonia 10%	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	10%アンモニア	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ammonium Carbonate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	炭酸アンモニウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ammonium Chloride	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	塩化アンモニウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ammonium Hydroxide	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	水酸化アンモニウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ammonium Nitrate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	硝酸アンモニウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ammonium Phosphate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	リン酸アンモニウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ammonium Sulfate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	硫酸アンモニウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Amyl acetate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	アミルアセテート	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Aniline	Fair (temperature < 72°F, 22°C)	アニリン	適当 (温度 < 72oF, 22oC)
Barium Carbonate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	炭酸バリウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Barium Chloride	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	塩化バリウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Barium Hydroxide	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	水酸化バリウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Barium Sulfate	Fair (temperature < 72°F, 22°C)	硫酸バリウム	適当 (温度 < 72oF, 22oC)
Barium Sulfide	Good (temperature < 72°F, 22°C)	硫化バリウム	良好 (温度 < 72oF, 22oC)
Beer	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	ビール	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Benzol	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	ベンゾール	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Borax	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	ホウ砂	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Boric acid	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	ホウ酸	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Bromine	Not Recommended	臭素	推奨しない
Butadiene gas	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	ブタジエンガス	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Butane gas	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	ブタンガス	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Butyl acetate	Good (temperature < 72°F, 22°C)	ブチルアセテート	良好 (温度 < 72oF, 22oC)
Butaric Acid	Fair (temperature < 72°F, 22°C)	酪酸	適当 (温度 < 72oF, 22oC)
Calcium Bisulfite	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	亜硫酸水素カルシウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Calcium Carbonate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	炭酸カルシウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Calcium Chloride	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	塩化カルシウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Calcium Hydroxide	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	水酸化カルシウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Calcium Hypochlorite	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	次亜塩素酸カルシウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Calcium Sulfate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	硫酸カルシウム	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Carbon dioxide gas	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	二酸化炭素ガス	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Carbon Tetrachloride	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	四塩化炭素	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Carbonic Acid	Good (temperature < 72°F, 22°C)	炭酸	良好 (温度 < 72oF, 22oC)
Citric Acid	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	クエン酸	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Copper Chloride	Excellent	塩化第二銅	非常に良い
Copper Nitrate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	硝酸銅	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Dichloroethane	Good (temperature < 120°F, 50°C)	ジクロロエタン	良好 (温度 < 120oF, 50oC)
Diesel Fuel	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	ディーゼル燃料	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ethyl acetate	Fair (temperature < 72°F, 22°C)	エチルアセテート	適当 (温度 < 72oF, 22oC)
Ethyl chloride	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	塩化エチル	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ethylene glycol	Fair (temperature < 72°F, 22°C)	エチルグリコール	適当 (温度 < 72oF, 22oC)
Fatty Acids	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	脂肪酸	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ferric Chloride	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	塩化第三鉄	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ferric Sulfate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	硫酸第三鉄	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ferrous Chloride	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	塩化第二鉄	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Ferrous Sulfate	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	硫酸第二鉄	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Fluorine gas	Note Recommended	フロンガス	推奨しない
Fluosilicic acid	Fair	フルオロケイ酸	適当
Formaldehyde, 40%	Excellent (temperature < 72°F, 22°C)	40%ホルムアルデヒド	非常に良い (温度 < 72oF, 22oC)
Formic Acid	Fair (temperature < 72°F, 22°C)	蟻酸	適当 (温度 < 72oF, 22oC)
R-12 dichlorodifluoromethane	Excellent	R-12 ジクロロジフルオロメタン	非常に良い
Gasoline	Excellent	ガソリン	非常に良い
Glucose	Good	グルコース	良好
Glycerine	Excellent	グリセリン	非常に良い
Heptane	Excellent	ヘプタン	非常に良い
Hexane	Good	ヘキサン	良好