

# 速融着補修テープ アーロンテープ・グレー



水に強く! 速融着

耐熱  
-54~260°C  
蒸気配管もOK

飲料水  
配管補修  
OK

テープ同士の融着力アップで  
補修作業性もアップ!



噴出し漏水も!

ピタッ!!と融着スピード補修。

水に強い!



## 注目 漏れている状態



SRG-38  
幅広タイプ

SRG-11

SRG-5

SRG-2

SRG-38  
(8本入)

幅25mmと38mm。  
配管の径に合わせて  
ご使用ください。



SRG-5  
(12本入)

SRG-2  
(24本入)

### アーロンテープ・グレー


商品サイズ	適用径	入数	JANコード	材質	シリコンカバー	絶縁性	20.6kv/mm
SRG-2 幅25×長さ2000mm	50A以下	24	4560361000331	硬度	60 Shore A points	伸び率	473%
SRG-5 幅25×長さ5000mm	50A以下	12	4560361000348	耐熱	-54~260°C		
SRG-11 幅25×長さ11000mm	50A以下	6	4560361000355	耐圧力	圧力に応じて重ね巻(約10kg/cm <sup>2</sup> )		
SRG-38 幅38×長さ6000mm	100A以下	8	4560361000362	引張強度	9997kpa		

食品衛生法第370号、第201号 承認  
JIS K6353(水道用ゴム) 承認  
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)

### アーロンテープ・グレー/アーロンテープ 補修例

強く引っ張りながら巻き付けると、  
テープ同士が自己融着し、  
配管やホースの漏れ、にじみ、  
ピンホールなどの破損部や隙間に密着。  
圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。

### ネジ部の漏れ補修例



- 巻き終えれば、テープの末端をテープに強く押し付け密着させてください。
- 配管等に付着しないので、巻き付けたテープは、ハサミ・カッターで簡単に取り外しできます。
- テープ巻き付け後、保護の為、クイックテープまたはレクターシールの併用をおすすめします。
- 片面にラインが入っていますが、両面どちら向きでも使用可能。