

## EA944MD-91～-95 強力両面テープ

- 長さ 20m
- 厚み 0.15mm
- 内芯径 76mm(3")

廃番

EA品番	テープ幅
EA944MD-91	10mm
EA944MD-92	20mm
<del>EA944MD-93</del>	<del>30mm</del>
EA944MD-94	40mm
EA944MD-95	50mm



### 【用途例】

飾り縁、各種内装用樹脂成型品の固定  
フォーム材の接着、プラスチックの固定

### 【特長】

- 厚生労働省指定の揮発性有機化合物(14物質)の室内濃度指針値をクリアした VOC\* 両面接着テープ  
\* VOC: Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)
- 有機溶剤(トルエン、キシレンなど)を使用しておりません
- 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材にも、よく接着するテープです
- 各種被着体に優れた接着性を発揮します
- 加工性・作業性に優れています

粘着剤	無溶剤型アクリル系粘着剤								
テープ基材	不織布								
テープ厚み(mm)	0.15								
はく離ライナー厚み(mm)	0.135								
はく離ライナー色	白色								
テープ色	白色半透明								
構成	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px;"></td> <td>← 粘着剤</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px;"></td> <td>← 不織布</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px;"></td> <td>← 粘着剤</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px;"></td> <td>← はく離ライナー</td> </tr> </tbody> </table>		← 粘着剤		← 不織布		← 粘着剤		← はく離ライナー
	← 粘着剤								
	← 不織布								
	← 粘着剤								
	← はく離ライナー								
180° 引き剥がし 粘着力(N/20mm)	14.8								