

両面テープ壁用 [低VOC・無溶剤タイプ]
EA944MG-21～-24

「接着」と「使いやすさ」という本来の機能のバランスに優れた両面接着テープ
紙や金属、プラスチックなどの幅広い被着体にお使いいただけます

- VOC(※)放散量が厚生労働省室内濃度指針値以下の両面接着テープ
- ※ Volatile Organic Compound(揮発性有機化合物)
- 紙やプラスチック、金属などの貼り合わせに
優れた接着性を発揮します

<仕様>

- サイズ…0.15mm×20m
- 基材…不織布
- テープ色…半透明

<用途>

- 家電機器銘板固定用
- 小型プラスチック表示板固定用
- 一般接着用(紙・フィルム等の接着用)



※テープ厚さには、はく離ライナーは含まれません

品番	厚み	巾	180° 引き剥がし粘着力 [N/20mm]
EA944MG-21	0.15mm	10mm	—
EA944MG-22		20mm	12.0
EA944MG-23		30mm	—
EA944MG-24		50mm	—

※引き剥がし粘着力の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

EA944MG-22における被着体別180° 引き剥がし粘着力

(PET#25裏打ち、23℃、引張速度300mm/minで180° 方向に引きはがして計測)

被着体	[単位N]
ステンレス	12.0
ABS	10.0
PP	10.0
PSt	12.8
アクリル	12.9

EA944MG-22における温度別180° 引き剥がし粘着力(対ステンレス)

(PET#25裏打ち、23℃、引張速度300mm/minで180° 方向に引きはがして計測)

温度	単位N
0℃	12.8
23℃	12.0
40℃	10.0
80℃	8.6