

両面テープ壁用 [低VOC・無溶剤タイプ]  
EA944MG-26～-29

「接着」と「使いやすさ」を追求した厚手両面接着テープ  
建具の補助材やプラスチック系素材や金属などにも幅広く使用可能

- VOC(※)放散量が厚生労働省室内濃度指針値以下の両面接着テープ
- ※ Volatile Organic Compound(揮発性有機化合物)
- 被着体表面の凹凸への追従性を考慮した0.25mm厚の両面接着テープ
- 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好

〈仕様〉

- サイズ…0.25mm×20m
- 基材…不織布
- テープ色…半透明

〈用途〉

- 内装建具の補助材の固定に
- 金属表示板の固定に
- プラスチック表示板の固定に



※テープ厚さには、はく離ライナーは含まれません

品番	厚み	巾
EA944MG-26	0.25mm	10mm
EA944MG-27		20mm
EA944MG-28		30mm
EA944MG-29		50mm

廃番

EA944MG-27における被着体別180° 引き剥がし粘着力

(PET#25裏打ち、23°C、引張速度300mm/minで180° 方向に引きはがして計測)

被着体	[単位N]
ステンレス板	16.5
アクリル板	16.5
ポリスチレン板	14.5
ラワン材	14.0

EA944MG-27における温度別180° 引き剥がし粘着力(対ステンレス)

(PET#25裏打ち、23°C、引張速度300mm/minで180° 方向に引きはがして計測)

温度	単位N
10°C	17
23°C	16.5
40°C	15.0
60°C	14.3