

両面テープ [粗面用]
EA944MG-41～44

柔軟な不織布に耐熱性、耐候性優れた粘着剤を含浸させた両面接着テープです
 粗面や凸凹面にも優れた特性を発揮します

- テープが厚く、粗面接着性に優れています
- 低温でも良好な接着性を示します

＜仕様＞

- サイズ…0.3mm×50m
- 基材…不織布
- テープ色…半透明



品番	厚み	巾	180° 引き剥がし粘着力 [N/20mm]
EA944MG-41	0.3mm	10mm	—
EA944MG-42		20mm	10.4
EA944MG-43		30mm	—
EA944MG-44		50mm	—

廃番
 廃番
 廃番

※引き剥がし粘着力の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません



＜用途＞

- 住宅内装材などの仮固定用
- 住宅の化粧部品などの接着用
- 各種発泡体の貼り合わせ用
- 木材など凸凹面の接着用