

**透明両面テープ**

EA944MG-72~74

基材レスタイプ


EA944MG-76~78

ポリエステルフィルムタイプ

透明性に優れた両面接着テープです

透明性、耐候性、耐熱性に特に優れ、透明材料の接合に適しています  
発泡体などの粗面接着性に優れています

- 揮発性ガス分は超微量です
- 高い接着性を有しています
- 加工性、作業性に優れています



〈仕様〉

- 全長…20m

- 基材…MG-72~MG-74: 基材レス  
MG-76~MG-78: ポリエステル
- テープ色…MG-72~MG-74: 透明  
MG-76~MG-78: 半透明


〈用途〉

- ガラスの貼り合わせ用
- 液晶モジュール部材の固定
- 電子部品固定用

品番	厚み	巾
EA944MG-72	0.05mm	20mm
EA944MG-73		30mm
EA944MG-74		50mm (廃番)
EA944MG-76	0.1mm	20mm
EA944MG-77		30mm
EA944MG-78		50mm

品番	180° 引き剥がし粘着力 [N/20mm]	
MG-72~MG-74	アクリル板	11.3
	ガラス板	9.8
	PC板	7.9
	PET	7.4
	ステンレス板	10.8
	アルミ板	8.3
MG-76~MG-78	アクリル板	11.3
	ガラス板	14.7
	PC板	11.3
	PET	10.3
	ステンレス板	14.2
	アルミ板	11.8

※引き剥がし粘着力の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません



※テープ厚さには、はく離ライナーは含まれません