

**超強力両面テープ [万能用]**  
EA944MG-81 ~ -92

非常に柔軟でかつ耐久性に優れたアクリルフォームを使用することで  
強接着且つ、高耐久、高耐熱を実現した機能満載の両面テープです

接着強度に優れています  
耐熱性に優れています  
耐候性に優れ被着体の凸凹や伸縮にも追従します  
耐反発性に優れ、曲面貼り付け用途にもご使用いただけます  
ハイソフトタイプですので、凸凹面にもよく馴染み、広い接着面積が確保できます  
JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します  
RoHS指令の3対象物質は使用しておりません

<仕様>

全長...20m

材質...アクリルフォーム

テープ色...グレー

品番	厚み	巾	90°引き剥がし粘着力 [ N / 25mm ]
EA944MG-81	0.4mm	12mm	59
EA944MG-82		20mm	
EA944MG-83		30mm	
EA944MG-84		50mm	
EA944MG-85	0.8mm	12mm	80
EA944MG-86		20mm	
EA944MG-87		30mm	
EA944MG-88		50mm	
EA944MG-89	1.2mm	12mm	94
EA944MG-90		20mm	
EA944MG-90B		25mm	
EA944MG-91		30mm	
EA944MG-92		50mm	



テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含まれません

<用途>

家電 / OA機器のデコレーションパネルや表示板の接着  
屋外外装部品、鋼板や補強部材の接着  
住設部材の接着、看板やサインプレートの接着  
自動車外装部品の接着  
精密電子機器の部品固定