

防水気密ブチルテープ

EA944MJ-50-100

両面



品番	幅
EA944MJ-50	50mm
EA944MJ-75	75mm
EA944MJ-100	100mm

一般特性

項目	単位	測定値	条件
引張強度	N/cm	20	常温 (23℃)
伸び	%	20	

接着性

単位：N/25mm

被着体/環境温度	-10℃	0℃	23℃	40℃
アルミ板	34	33	25	14
針葉樹合板	8	13	19	15
不織布系 透湿防水シート	7	10	10	7

記載データは実使用面で測定
NYG試験規格：3N/25mm以上

