

ニトハルマック XG用プライマー

ニトハルマック XG-P (ナデール)**概 要**

ニトハルマック XG-P (ナデール) は合成油を主成分とし、防錆剤、無機充てん剤、着色剤等からなるペースト状で無溶剤型プライマーです。

特 長

- 無溶剤型、ペースト状で耐水性にすぐれます。
- 油系のため錆層に浸透して錆の進行を抑制します。

標準仕様

表 1. 仕様

品 番	規 格	入数/ケース
XG-P (ナデール)	4kg/缶	2 缶

一般特性

表 2. 一般特性

項 目	単 位	測定値	試験方法
外 観	—	グレー 色・ペースト状	目 視
ちょう度	—	330	JIS K 2220
加熱減量	%	1.90	JIS A 5752
比 重	—	1.14	JIS K 5600
引 火 点	℃	170 以上	JIS K 2265
水・ペースト置換性	—	錆発生なし	JIS Z 1903
塩水噴霧試験	—	A 級(168h)	JIS Z 1903

管理番号. ANT-006-J-1 2013/09/17 1/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

ご使用上の注意事項

- 下塗り材の塗布は、素地調整後できるだけ早く行ってください。
- 取扱い中は保護具、保護手袋を着用ください。
- 皮膚に触れてかぶれたりする場合は、速やかに拭き取り水と石鹼で洗ってください。
- 目に入った時は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

保管上の注意事項

- 直射日光の当たらない通気性のよい冷暗所で保管してください。
 - 納入時の梱包形態で保管ください。
- お問合せ先 …テクニカルサポートセンター工業材料グループ T-FOX
E-mail : tfox@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7838 FAX:0532-41-8446

管理番号. ANT-006-J-1 2013/09/17 2/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。