

# 工業テープ



## スパットライトテープ No.733

抜群の手切れ、作業がスピーディー

### 特徴

手でスパッと切れるため作業がスピーディー。

テープ引き出しが軽く、スムーズ。

各種環境においても糊が残りにくい。

性能		
試験項目	単位	No.733
テープ厚み	mm	0.11
粘着力	N/10mm	2.1
タック	ボールNo.	16
展開力	N/25mm	1.4
引張強度	N/10mm	36
伸度	%	19

上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格			
品番	サイズ 幅x長さ		JANコード
N733M01	38mm x 25m		49-01860-195027
N733M12	38mm x 50m	EA944ML-27A	49-01860-195034
N733M03	50mm x 25m	-31A:1巻入、-31C:30巻入	49-01860-195041
N733M14	50mm x 50m	EA944ML-32A	49-01860-195058