

(発泡ブチル両面テープ)	幅
EA944MN-1	10mm
EA944MN-2	15mm
EA944MN-3	20mm
EA944MN-4	30mm
<del>廃番 EA944MN-5</del>	<del>40mm</del>
EA944MN-6	50mm

- 強力タイプ
- 厚さ 0.75mm
- 長さ 10m
- 基材 発泡ブチルゴム
- 粘着 アクリル系粘着剤
- テープ色 黒
- 剥離紙付(白色)

#### 用途

- 各種車体のネームプレートの固定に
- カーアクセサリーの固定
- 内装材の仮止め

#### 使い方

- ① 接着面のゴミや汚れ、水分、油分などを取り除き表面をきれいにしてください。  
(化学雑きんは使用しないでください。)
- ② 低温下では接着力が低下しますので10℃以上の温度の時に貼りつけてください。
- ③ テープを剥離紙ごと必要な長さに切って、取付けるものの裏面に貼り付け、上から指でよく押さえつけてください。
- ④ 剥離紙を全部はがしてから大人の親指で強めに押す程度の力で取付ける面に押しつけるように貼りつけてください。  
(粘着面に手を触れたり貼り直しをすると粘着力が弱くなります。)
- ⑤ テープ本来の粘着力が出るまでに少し時間がかかります。貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる使い方は避けてください。
- ⑥ 万が一に備えて貴重品や壊れやすい物への使用は避け、重たいものの接着用途ではボルト止などの接合方法を併用してください。

#### 注意

- はがす時に貼りつけた面を傷めたり、のりが残る事がありますので、跡が残っても差し支えのない所を選んで使用してください。
- 無理にはがすと下地を傷める場合があります。はがしたい時は粘着部分をカッター刃などで切り離しながらゆっくりと引き剥がしてください。
- はがした後にのりが残った場合は市販ののりはがし専用用品をお使いください。
- フッ素処理等で剥離しやすい面、凸凹面、剥がれやすい塗装面、ざらざらした面(砂壁)などや、高温や水分にさらされる場所には使用できません。
- 自動車のボディーに使用する場合、塗膜(ワックス・塗料)によっては変色する場合があります。