

EA944MR-51～-56、EA944MR-61～-66（表面保護シート）

仕 様

色:ライトブルー		色:透明	
EA品番	幅	EA品番	幅
EA944MR-51	50mm	EA944MR-61	50mm
EA944MR-52	100mm	EA944MR-62	100mm
EA944MR-53	200mm	EA944MR-63	200mm
EA944MR-54	300mm	EA944MR-64	300mm
EA944MR-55	500mm	EA944MR-65	500mm
EA944MR-56	1,020mm	EA944MR-66	1,020mm

廃番
廃番

基材…PE
厚み…0.07mm
長さ…100m

粘着力…250 g/20mm
巻戻し力…30 g/20mm

引張り強度…3.0 kg/20mm
伸び…350 %

ポリエチレンフィルムをベースとした表面保護材です。
加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適しています。

特 長

- 巻戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
- 剥離作業が容易です。
- 絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。

裏面には、対象物にシール汚れとして残らない程度の弱いアクリル系接着剤が施してあります。

ステンレス板・アルミ板などの金属板の運搬・加工時の表面保護に。
鉄（表面塗装のないもの）にもご利用頂けます。

注意事項

- 本製品のご使用に先立ち、貴社の用途での適合性について十分な検証をお願いします。
- 本製品の特性・機能は、被着体の種類、使用環境、貼り合わせ後の保存環境・保存期間等により異なります。被着体変更（組成、表面粗さ）、使用方法変更および用途変更などされる場合においても、必ず使用条件に即した事前検証（外観含む）をお願いします。
- 各種被着体のうちで、特に可塑剤を含むPVC系被着体や、電解・化学処理・研磨処理などの表面活性な被着体などは、本製品を貼り合わせる場合、経日で剥離が重くなったり、被着体に糊残りを生じるなどの問題が起こりうる場合があります。
- 本製品をディスプレイ部材に対して貼り合わせる場合、外観上の不具合が発生しないか一層の注意をいただき、事前検証願います。
ディスプレイ部材の種類によっては、その表面にシミ、クモリ、ムラ等の外観上の不具合が発生する恐れがあります。また、気泡を抱き込んで貼り合わせをいたしますと、気泡跡が残る恐れがありますので、ご注意願います。
- 貼り合わせ状態で長期保管されますと、前述と同様の問題が発生する恐れがありますので、ご注意下さい。
- 屋外では、使用しないで下さい。
- 貼り付けられる被着体表面の油分、水分、ゴミなどを拭き取ってから使用してください。
- 表面保護材剥離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分ご検討いただき、塗装の密着性を確認の上、ご使用いただきますようお願いいたします。
- 本製品を剥離した被着体に塗装する場合は、塗料のハジキや十分な密着性が得られないことがありますのでご注意ください。