

粘着テープ・非粘着テープ
仕 様 書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社
開発統括部

1. 適用範囲

本仕様書は、粘着テープ<標準厚タイプ/薄厚タイプ>HF/HV、ネオピタテープ HY/HS、非粘着テープ HN/HK、ビニールテープ VT に適用します。

2. 製品仕様

テープの仕様を以下に示します。

2-1. 粘着テープ HF/HV

型番	サイズ [幅(mm)×長さ(m)]	厚 (mm)	色 調	材質
HF-0191-B	19×10	0.2	茶	PVC
HF-0191-NI	19×10	0.2	NEW アイボリー	
HF-50	50×20	0.2	灰、白、茶、黒、アイボリー	
HF-50-NI	50×20	0.2	NEW アイボリー	
HV-50-I	50×20	0.18	アイボリー	
HV-25-I	25×20	0.18	アイボリー	

※テープは直射日光の当たる場所や高温・高湿又は低温での保管は避けてください。

2-2. ネオピタテープ HY/HS

ネオピタテープは非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。

作業中に誤ってテープを落としてもテープがほどけることはありません。

型番	サイズ [幅(mm)×長さ(m)]	厚 (mm)	色 調	材質
HY-50-I	50×18	0.12	アイボリー	PVC
HY-50-NI	50×18	0.12	NEW アイボリー	
HY-75-I	75×18	0.12	アイボリー	
HS-50-I	50×18	0.12	アイボリー	
HS-75-I	75×18	0.12	アイボリー	

※HY と HS は型番異なりますが、材質・仕様は同一です。

※テープは直射日光の当たる場所や高温・高湿又は低温での保管は避けてください。

2-3. 非粘着テープ HN/HK

型番	サイズ [幅(mm)×長さ(m)]	厚 (mm)	色 調	材質
HN-50	50×18	0.15	灰、白、茶、黒、アイボリー	PVC
HN-50-NI	50×18	0.15	NEW アイボリー	
HN-75	75×18	0.15	灰、白、黒、アイボリー	
HK-50-I	50×18	0.15	アイボリー	
HK-75-I	75×18	0.15	アイボリー	

※HNとHKは型番異なりますが、材質・仕様は同一です。

※テープは直射日光の当たる場所や高温・高湿又は低温での保管は避けてください。

2-4. ビニールテープ VT (JIS C 2336 品)

型番	サイズ [幅(m)×長さ(m)]	厚 (mm)	色 調	材質
VT-19×10	19×10	0.2	灰、黒、白、黄、赤、青、アイボリー	PVC
VT-19×20	19×20	0.2		

※19mm幅の茶およびNEW アイボリー色は、HF-0191をご使用ください。

※テープは直射日光の当たる場所や高温・高湿又は低温での保管は避けてください。

参考：テープの色調について

- ・HY、HN、HF、HVのアイボリーはスリムダクトSD/LDのアイボリーと近似色です。
- ・HF、HNの茶はスリムダクトSD/LDのブラウンと近似色です。
- ・HY、HN、HFのNEW アイボリーはペアコイルPCやネオコイルNCなどの被覆銅管の保温材と近似色です。

以上