

製品仕様

品番	M-800
表示	S, M, L, OFF スライド式表示
使用可能テープ幅	7~24 mm
テープの長さ設定範囲	約 30, 45, 90 mm
適用リール	3インチ (φ76) 大巻きリール 1インチ (φ25) 小巻きリール
適用テープ外径	135 mm 以下
適用テープ種類	セロハンテープ PPテープ メンディングテープ ポリエステルテープ ただし、テープの種類により、不向きな場合があります。
駆動	DC モーター
消費電力	600mA
電源	DC4.5V (アルカリ単1形乾電池3個を使用してください。) AC アダプター-4.5V 600mA
使用温度・湿度	5°C~40°C 80%RH 以下
外形寸法 (W×L×H)	W96×D177×H115 mm
質量	1.1 kg
本体材質 (カバー)	ABS

※テープの種類・製品の使用環境により異なりますが、寸法誤差が± 2 mm程度生じる

場合があります。推奨する素材でも特性により使用できない場合があります。

※予告なく仕様、外観の変更をする場合がございます。