

ベストクロスTM テープ

No.756 No.756 着色

カラーバリエーション豊富な強粘着タイプの梱包用テープ



特長

- 強粘着タイプ
- 手軽に使用できる手切れ性
- 着色タイプは9色のカラーバリエーション

用途

- 段ボールの梱包用・包装用

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

一般特性

項目	単位	No.756 / No.756 着色
厚さ	mm	0.23
粘着力	N/25mm	24.20
保持力	mm/30分	0.1
巻戻し力	N/25mm	2.8
引張強度	N/25mm	186
伸び	%	12
基材		スフモス

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

	No.756	No.756 着色
印刷	—	—
色	段ボール色	白・黄・赤・黒・青・緑 ピンク・シルバー・グレー・ライトブルー

※印刷はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)	
幅 (mm)	長さ (m)	No.756	No.756 着色
25	25	60	60
	38	30	30
	50	30	30
	60	—	30
	75	24	24
	100	18	18
50	25	60	—
	38	42	—
	50	30	—
	60	24	—
	75	18	—
	100	12	—

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビTM まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。