

カラークラフト粘着テープ

EA944ND-11~-18

※全て廃番になりました



1巻入

| 品番 | サイズ | カラー | 重量 |
|------------|----------|-----|------|
| EA944ND-11 | 38mmX50m | 赤 | 244g |
| EA944ND-12 | | 青 | |
| EA944ND-13 | | 黄 | |
| EA944ND-16 | 50mmX50m | 赤 | 344g |
| EA944ND-17 | | 青 | |
| EA944ND-18 | | 黄 | |

- 材質…クラフト紙
- 内芯径…φ 76mm(3")
- 厚さ…0.14mm
- 外径…φ 123mm
- 幅38mmは小物梱包にも対応できます。

紙芯は再生紙を使用しています。

- 用途
- 内容物の識別用
 - イメージを大切にする商品用

| 性能 | | |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目 | 単位 | |
| テープ厚み | mm | 0.140 |
| 基材厚み | mm | 0.111 |
| 粘着力 | N/10mm (g/10mm) | 3.3 (337) |
| タック | ボールNo. | 12 |
| 展開力 | N/10mm (g/10mm) | 0.60 (61.2) |
| 保持力 | mm | 0 |
| 引張強度 | N/10mm (kg/10mm) | 60 (6.12) |
| 伸度 | % | 8.0 |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



| ◆ 梱包テープの基材別特徴 ◆ | | | |
|-----------------|------|---|------|
| テープ種類 | クラフト | 布 | フィルム |
| 強度 | △ | ○ | ◎ |
| 耐水性 | △ | ○ | ◎ |
| 文字書き込み | △一部可 | ◎ | ◎ |
| 重ね貼り付け | △一部可 | ◎ | ◎ |
| 手カット | △ | ◎ | × |
| 凸凹面使用 | △ | ◎ | △ |
| カラー | ◎ | ○ | × |
| 価格 | ◎ | ○ | △ |

※EA944ND-11~-18は、文字書き込み・重ね貼り付け不可です。