

# 布テープ No. 600



## 強い粘着力。重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープ。

スフ系をベースに、粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包や輸出梱包におすすめします。

**用途** ●ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐など封かん、梱包 ●輸出用の包装、梱包

性能		
試験項目	単位	No.600
テープ厚み	mm	0.310
粘着力	N/10mm (g/10mm)	4.40 (449)
タック	ボールNo.	32
展開力	N/10mm (g/10mm)	2.20 (225)
保持力	mm	0.0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	56.7 (5.78)
伸度	%	6

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×25	1	60
38×25	1	36
50×25	1	30
60×25	1	30
75×25	1	24
100×25	1	18

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

ベース色
黄土色

色物
黄・緑・青・赤・白・銀・黒

※色物は50×25が規格となります。  
※色物38×25(受注生産)は30コ入りとなります。

重梱包
色物あり
手で切れる
ノンスリップ
字が書ける
重ねて貼れる
結束
低温

# 布テープ No. 600V



## コストダウンのご要望にお応えする新しい布テープです。

しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広幅サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。

**用途** ●ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐など封かん、梱包 ●粘着力を必要とする重梱包 ●宅配用 ●引越梱包用

性能		
試験項目	単位	No.600V
テープ厚み	mm	0.220
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.40 (333)
タック	ボールNo.	28
展開力	N/10mm (g/10mm)	2.1 (214)
保持力	mm	0.1
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	44.0 (4.49)
伸度	%	8.0

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×25	1	60
38×25	1	36
50×25	1	30
60×25	1	30
75×25	1	24
100×25	1	18

ベース色
ダンボール色

重梱包
手で切れる
ノンスリップ
字が書ける
重ねて貼れる
結束
低温