

布テープ。NO.600Vカラー



布テープ600Vの カラーバージョンです。

使用頻度の高い全8色のカラーバリエーションを用意しました。イメージ重視の梱包から識別まで幅広くお使いいただけます。

- 用途**
- ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包
 - 内容物の識別用
 - イメージを大切にする商品用
 - 宅配用
 - 引越梱包用

性能		
試験項目	単位	No. 600V
テープ厚み	mm	0.220
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.40 (333)
タック	ボールNo.	28
展開力	N/10mm (g/10mm)	2.1 (214)
保持力	mm	0.1
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	44.0 (4.49)
伸度	%	8.0

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
50×25	1	30

色
赤・黄・黒・白・緑・青・銀・ピンク

- 重梱包** **手で切れる** **ノンスリップ** **字が書ける** **重ねて貼れる** **結束**
低温 **色物あり**

布テープ。NO.600S



よりコストパフォーマンスを追求した スフ布ベースのテープ。

- 用途**
- 店頭販売用
 - 宅配用
 - 引越梱包用

性能		
試験項目	単位	No. 600S
テープ厚み	mm	0.260
粘着力	N/10mm (g/10mm)	4.40 (449)
タック	ボールNo.	32
展開力	N/10mm (g/10mm)	2.40 (245)
保持力	mm	0.0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	43.0 (4.39)
伸度	%	7

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
50×25	1	30

ベース色
ダンボール色

- 重梱包** **手で切れる** **ノンスリップ** **字が書ける** **重ねて貼れる** **結束**
低温