

EA944ND-50/50B

クラフトテープ



- サイズ…50mm×50M
- 厚み…0.14mm
- 内芯径…φ 76mm(3インチ)

●環境に有害な有機溶剤を使用せず、ダンボール梱包に抜群の性能です。

粘着力	8.50N/mm
保持力	0.1mm/30分
巻き戻し力	1.5N/25mm
引っ張り強度	170N/25mm
伸び	10%

品番	入数
EA944ND-50	1巻
EA944ND-50B	50巻