

クラフトテープ No. 500

EA944ND-60、-60B



優れた保持力、安定した品質。
作業性に優れた軽い展開。

ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。

用途 ●ダンボールケース(中・軽量)の封かん

性能		
試験項目	単位	No. 500
テープ厚み	mm	0.140
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.3 (337)
タック	ボールNo.	12
展開力	N/10mm (g/10mm)	0.5 (51.0)
保持力	mm	0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	60 (6.12)
伸度	%	8.0

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×50	10	100
38×50	6	60
50×50	5	50
60×50	4	40
75×50	3	30
38×500	-	6
50×500	-	5
60×500	-	4

※色物のテープについては、
38×50、50×50、38×500、50×500以外の
規格は受注生産になります。

※準規格色として黒・空・茶・ピンク・紫・若草を用意しています。

※準規格色は受注生産となります。

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

ベース色
ダンボール色
色物
黄・緑・青・赤・白

中・軽梱包 印刷できる 色あり 長尺あり 専用カッター 静音



無溶剤 環境対応

ホワイトクラフトテープ No. 500W



おなじみのクラフトテープを
「ホワイト」で彩りました。

従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたいパッケージ梱包にお使いください。

用途 ●化粧品等のイメージ性の高い包装
●装飾

性能		
試験項目	単位	No. 500W
テープ厚み	mm	0.140
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.3 (337)
タック	ボールNo.	12
展開力	N/10mm (g/10mm)	0.5 (51.0)
保持力	mm	0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	60 (6.12)
伸度	%	8.0

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×50	10	100
38×50	6	60
50×50	5	50
60×50	4	40
75×50	3	30
38×500	-	6
50×500	-	5

※その他のサイズについても
お気軽にご相談ください。

ベース色
白

中・軽梱包 印刷できる 長尺あり 専用カッター 静音 無溶剤



環境対応